

Garant
Maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 1/2-14

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130045 1/2-14
GTIN	4062406048358
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNS
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 14
 Ø Filettatura: 12,7 mm
 Lunghezza complessiva L: 110 mm
 Ø Codolo D_s: 11 mm
 Quadro del codolo □: 9 mm
 Ø Preforo: 11 mm

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Norma	DIN 376
Passo della filettatura	1,814 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Codolo D _s	11 mm
Ø Filettatura	12,7 mm
Ø Preforo	11 mm

Materiale da taglio	HSS E
Filetti per pollice	14
Profondità filettatura	31,75 mm
Quadro del codolo □	9 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	1/2-14 UNS
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare