

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 1-14****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130046 1-14
GTIN	4062406051099
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNS-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 14
Ø Filettatura: 25,4 mm
Lunghezza complessiva L: 160 mm
Ø Codolo D_s: 20 mm
Quadro del codolo □: 16 mm
Ø Preforo: 23,75 mm

Descrizione tecnica

Ø Preforo	23,75 mm
Passo della filettatura	1,814 mm
Filetti per pollice	14
Quadro del codolo □	16 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Norma	DIN 376

Numero taglienti Z	4
Profondità filettatura	63,5 mm
Ø Filettatura	25,4 mm
Ø Codolo D _s	20 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	1-14 UNS LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare