

Garant
Maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: NO.5-40

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130045 NO.5-40
GTIN	4062406047771
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNC
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 371
 Filetti per pollice: 40
 Ø Filettatura: 3,175 mm
 Lunghezza complessiva L: 56 mm
 Ø Codolo D_s: 3,5 mm
 Quadro del codolo □: 2,7 mm
 Ø Preforo: 2,59 mm

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	3,5 mm
Ø Filettatura	3,175 mm
Lunghezza complessiva L	56 mm
Ø Preforo	2,59 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Filetti per pollice	40
Profondità filettatura	7,9 mm

Quadro del codolo □	2,7 mm
Passo della filettatura	0,635 mm
Norma	DIN 371
Numero taglienti Z	3
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	UNC
Misura del filetto	5-40 UNC
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare