

Garant
Maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 2-4,5

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130045 2-4,5
GTIN	4062406049911
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNC
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Ø Filettatura: 50,8 mm
 Lunghezza complessiva L: 250 mm
 Ø Codolo D_s: 40 mm
 Quadro del codolo □: 32 mm
 Ø Preforo: 45,03 mm

Descrizione tecnica

Norma	DIN 376
Lunghezza complessiva L	250 mm
Profondità filettatura	127 mm
Quadro del codolo □	32 mm
Numero taglienti Z	4
Ø Filettatura	50,8 mm
Ø Codolo D _s	40 mm
Passo della filettatura	5,644 mm

Materiale da taglio	HSS E
Ø Preforo	45,03 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Tipo di filettatura	UNC
Misura del filetto	2-4,5 UNC
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare