

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 9/16-14****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130045 9/16-14
GTIN	4062406048433
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNS
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 14
Ø Filettatura: 14,288 mm
Lunghezza complessiva L: 110 mm
Ø Codolo D_s: 11 mm
Quadro del codolo □: 9 mm
Ø Preforo: 12,6 mm

Descrizione tecnica

Norma	DIN 376
Quadro del codolo □	9 mm
Numero taglienti Z	3
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	35,72 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Ø Preforo	12,6 mm

Numero di scanalature per i trucioli	3
Passo della filettatura	1,814 mm
Ø Filettatura	14,288 mm
Ø Codolo D _s	11 mm
Filetti per pollice	14
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	9/16-14 UNS
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare