

Garant
Maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 7/8-12

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130045 7/8-12
GTIN	4062406048747
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UN
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 12
 Ø Filettatura: 22,225 mm
 Lunghezza complessiva L: 140 mm
 Ø Codolo D_s: 18 mm
 Quadro del codolo □: 14,5 mm
 Ø Preforo: 20,2 mm

Descrizione tecnica

Filetti per pollice	12
Ø Codolo D _s	18 mm
Profondità filettatura	55,56 mm
Ø Preforo	20,2 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Filettatura	22,225 mm
Quadro del codolo □	14,5 mm

Numero taglienti Z	4
Norma	DIN 376
Numero di scanalature per i trucioli	4
Passo della filettatura	2,117 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	7/8-12 UN
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare