

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 1.1/2-12**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130046 1.1/2-12
GTIN	4062406051631
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 49 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UNF-LH  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Filetti per pollice: 12  
 Ø Filettatura: 38,1 mm  
 Lunghezza complessiva L: 200 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 32 mm  
 Quadro del codolo □: 24 mm  
 Ø Preforo: 36 mm

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HSS E
Numero di scanalature per i trucioli	4
Passo della filettatura	2,117 mm
Norma	DIN 376
Profondità filettatura	95,25 mm
Ø Preforo	36 mm
Numero taglienti Z	4

Ø Filettatura	38,1 mm
Filetti per pollice	12
Ø Codolo D <sub>s</sub>	32 mm
Quadro del codolo □	24 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Tipo di filettatura	UNF-LH
Misura del filetto	1.1/2-12 UNF LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare