

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 1.1/4-10**

**Dati di ordinazione**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 130046 1.1/4-10 |
| GTIN            | 4062406051372   |
| Classe articolo | 10N             |

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 49 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UNS-LH  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Filetti per pollice: 10  
 Ø Filettatura: 31,75 mm  
 Lunghezza complessiva L: 180 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 25 mm  
 Quadro del codolo □: 20 mm  
 Ø Preforo: 29,5 mm

**Descrizione tecnica**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Numero di scanalature per i trucioli | 4       |
| Ø Preforo                            | 29,5 mm |
| Numero taglienti Z                   | 4       |
| Quadro del codolo □                  | 20 mm   |
| Filetti per pollice                  | 10      |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>              | 25 mm   |
| Norma                                | DIN 376 |

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Materiale da taglio             | HSS E                                          |
| Ø Filettatura                   | 31,75 mm                                       |
| Profondità filettatura          | 79,38 mm                                       |
| Lunghezza complessiva L         | 180 mm                                         |
| Passo della filettatura         | 2,54 mm                                        |
| Tipo di filettatura             | UNS-LH                                         |
| Misura del filetto              | 1.1/4-10 UNS LH                                |
| Rivestimento                    | TiN                                            |
| Norma filettatura               | ASME B1.1                                      |
| Classe di tolleranza            | 1B                                             |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,10                                       |
| Classe di tolleranza            | 3B                                             |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,20                                       |
| Classe di tolleranza            | 2B                                             |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,05                                       |
| Forma dell'imbocco              | C                                              |
| Codolo                          | Codolo cilindrico con h9                       |
| Passaggio interno per LR        | no                                             |
| Utilizzo per tipo di foro       | fino a 2×D in caso di foro cieco               |
| Direzione di taglio             | sinistro                                       |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina<br>per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                | senza                                          |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                             |