

Garant
Maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 5/16-40

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130045 5/16-40
GTIN	4062406048068
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNS
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 371
 Filetti per pollice: 40
 Ø Filettatura: 7,938 mm
 Lunghezza complessiva L: 90 mm
 Ø Codolo D_s: 8 mm
 Quadro del codolo □: 6,2 mm
 Ø Preforo: 7,4 mm

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	0,635 mm
Quadro del codolo □	6,2 mm
Ø Codolo D _s	8 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Materiale da taglio	HSS E
Ø Preforo	7,4 mm

Profondità filettatura	19,85 mm
Ø Filettatura	7,938 mm
Filetti per pollice	40
Norma	DIN 371
Lunghezza complessiva L	90 mm
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	5/16-40 UNS
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare