

Garant
Maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 7/16-14

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130045 7/16-14
GTIN	4062406048280
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNC
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 14
 Ø Filettatura: 11,112 mm
 Lunghezza complessiva L: 110 mm
 Ø Codolo D_s: 9 mm
 Quadro del codolo □: 7 mm
 Ø Preforo: 9,3 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	11,112 mm
Ø Preforo	9,3 mm
Norma	DIN 376
Profondità filettatura	27,78 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Quadro del codolo □	7 mm

Filetti per pollice	14
Ø Codolo D _s	9 mm
Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	1,814 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	UNC
Misura del filetto	7/16-14 UNC
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare