

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 3/8-27****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130045 3/8-27
GTIN	4062406048167
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNS
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 371
Filetti per pollice: 27
Ø Filettatura: 9,525 mm
Lunghezza complessiva L: 100 mm
Ø Codolo D_s: 10 mm
Quadro del codolo □: 8 mm
Ø Preforo: 8,7 mm

Descrizione tecnica

Ø Preforo	8,7 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Filetti per pollice	27
Norma	DIN 371
Lunghezza complessiva L	100 mm
Ø Filettatura	9,525 mm
Ø Codolo D _s	10 mm

Quadro del codolo □	8 mm
Profondità filettatura	23,83 mm
Materiale da taglio	HSS E
Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	0,94 mm
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	3/8-27 UNS
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare