

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 2-8**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130046 2-8
GTIN	4062406052140
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 49 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UN-LH  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Filetti per pollice: 8  
 Ø Filettatura: 50,8 mm  
 Lunghezza complessiva L: 250 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 40 mm  
 Quadro del codolo □: 32 mm  
 Ø Preforo: 47,8 mm

**Descrizione tecnica**

Numero di scanalature per i trucioli	4
Materiale da taglio	HSS E
Ø Filettatura	50,8 mm
Profondità filettatura	127 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	40 mm
Quadro del codolo □	32 mm
Numero taglienti Z	4

Passo della filettatura	3,175 mm
Norma	DIN 376
Ø Preforo	47,8 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Filetti per pollice	8
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	2-8 UN LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare