

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 1.3/8-20**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130046 1.3/8-20
GTIN	4062406051457
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 49 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UN-LH  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Filetti per pollice: 20  
 Ø Filettatura: 34,925 mm  
 Lunghezza complessiva L: 200 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 28 mm  
 Quadro del codolo □: 22 mm  
 Ø Preforo: 33,7 mm

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	4
Numero di scanalature per i trucioli	4
Materiale da taglio	HSS E
Filetti per pollice	20
Passo della filettatura	1,27 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	28 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm

Norma	DIN 376
Ø Preforo	33,7 mm
Quadro del codolo □	22 mm
Profondità filettatura	87,31 mm
Ø Filettatura	34,925 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	1.3/8-20 UN LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare