

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 1/4-56****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130046 1/4-56
GTIN	4062406050207
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni  
Quantità minima d'ordine: 3 pezzi  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNS-LH  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 371  
Filetti per pollice: 56  
Ø Filettatura: 6,35 mm  
Lunghezza complessiva L: 80 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 7 mm  
Quadro del codolo □: 5,5 mm  
Ø Preforo: 5,95 mm

**Descrizione tecnica**

Norma	DIN 371
Ø Filettatura	6,35 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	7 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Lunghezza complessiva L	80 mm
Passo della filettatura	0,454 mm
Quadro del codolo □	5,5 mm

Numero taglienti Z	3
Filetti per pollice	56
Ø Preforo	5,95 mm
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	15,9 mm
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	1/4-56 UNS LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare