

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 1.3/4-20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130046 1.3/4-20
GTIN	4062406051853
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UN-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 20
Ø Filettatura: 44,45 mm
Lunghezza complessiva L: 220 mm
Ø Codolo D_s: 36 mm
Quadro del codolo □: 29 mm
Ø Preforo: 43,25 mm

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	1,27 mm
Norma	DIN 376
Ø Filettatura	44,45 mm
Lunghezza complessiva L	220 mm
Filetti per pollice	20
Numero taglienti Z	4
Materiale da taglio	HSS E

Ø Preforo	43,25 mm
Ø Codolo D _s	36 mm
Quadro del codolo □	29 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Profondità filettatura	111,1 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	1.3/4-20 UN LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare