

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 5/16-40**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130046 5/16-40
GTIN	4062406050306
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 49 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 3 pezzi  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UNS-LH  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 371  
 Filetti per pollice: 40  
 Ø Filettatura: 7,938 mm  
 Lunghezza complessiva L: 90 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 8 mm  
 Quadro del codolo □: 6,2 mm  
 Ø Preforo: 7,4 mm

**Descrizione tecnica**

Quadro del codolo □	6,2 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Codolo D <sub>s</sub>	8 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Filettatura	7,938 mm
Ø Preforo	7,4 mm
Filetti per pollice	40

Profondità filettatura	19,85 mm
Norma	DIN 371
Lunghezza complessiva L	90 mm
Passo della filettatura	0,635 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	5/16-40 UNS LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare