

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 7/16-14****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130046 7/16-14
GTIN	4062406050528
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni  
Quantità minima d'ordine: 2 pezzi  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNC-LH  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 376  
Filetti per pollice: 14  
Ø Filettatura: 11,112 mm  
Lunghezza complessiva L: 110 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 9 mm  
Quadro del codolo □: 7 mm  
Ø Preforo: 9,3 mm

**Descrizione tecnica**

Passo della filettatura	1,814 mm
Profondità filettatura	27,78 mm
Numero taglienti Z	3
Numero di scanalature per i trucioli	3
Materiale da taglio	HSS E
Ø Preforo	9,3 mm
Ø Filettatura	11,112 mm

Ø Codolo D <sub>s</sub>	9 mm
Quadro del codolo □	7 mm
Filetti per pollice	14
Norma	DIN 376
Lunghezza complessiva L	110 mm
Tipo di filettatura	UNC-LH
Misura del filetto	7/16-14 UNC LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare