

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 1/4-28****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130046 1/4-28
GTIN	4062406050252
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNF-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 371
Filetti per pollice: 28
Ø Filettatura: 6,35 mm
Lunghezza complessiva L: 80 mm
Ø Codolo D_s: 7 mm
Quadro del codolo □: 5,5 mm
Ø Preforo: 5,5 mm

Descrizione tecnica

Norma	DIN 371
Numero taglienti Z	3
Lunghezza complessiva L	80 mm
Quadro del codolo □	5,5 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Filettatura	6,35 mm
Ø Preforo	5,5 mm

Numero di scanalature per i trucioli	3
Filetti per pollice	28
Ø Codolo D _s	7 mm
Profondità filettatura	15,9 mm
Passo della filettatura	0,907 mm
Tipo di filettatura	UNF-LH
Misura del filetto	1/4-28 UNF LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare