

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 7/8-24

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130046 7/8-24
GTIN	4062406050931
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	22,225 mm
Materiale da taglio	HSS E
Numero taglienti Z	4
Profondità filettatura	55,56 mm
Passo della filettatura	1,058 mm
Ø Codolo D _s	18 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Lunghezza complessiva L	140 mm
Filetti per pollice	24
Quadro del codolo □	14,5 mm
Ø Preforo	21,2 mm
Norma	DIN 376
Tipo di filettatura	UNS-LH

Misura del filetto	7/8-24 UNS LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare