

Garant
Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, Modello: 2.3/4-20

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130050 2.3/4-20
GTIN	4062406052478
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UN
 Materiale da taglio: HSS
 Filetti per pollice: 20
 Ø Filettatura: 69,85 mm
 Lunghezza complessiva L: 160 mm
 Ø Codolo D_s: 50 mm
 Quadro del codolo □: 39 mm
 Ø Preforo: 68,67 mm

Descrizione tecnica

Filetti per pollice	20
Materiale da taglio	HSS
Ø Preforo	68,67 mm
Quadro del codolo □	39 mm
Ø Codolo D _s	50 mm
Ø Filettatura	69,85 mm
Numero di scanalature per i trucioli	8

Numero taglienti Z	8
Passo della filettatura	1,27 mm
Profondità filettatura	104,78 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	2.3/4-20 UN
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare