

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, Modello: 3.3/4-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130050 3.3/4-12
GTIN	4062406052928
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UN

Materiale da taglio: HSS

Filetti per pollice: 12

Ø Filettatura: 95,25 mm

Lunghezza complessiva L: 180 mm

Ø Codolo D_s: 56 mm

Quadro del codolo □: 44 mm

Ø Preforo: 93,25 mm

Descrizione tecnica

Profondità filettatura	142,88 mm
Ø Codolo D _s	56 mm
Materiale da taglio	HSS
Ø Preforo	93,25 mm
Numero di scanalature per i trucioli	10
Quadro del codolo □	44 mm
Numero taglienti Z	10

Ø Filettatura	95,25 mm
Passo della filettatura	2,11 mm
Filetti per pollice	12
Lunghezza complessiva L	180 mm
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	3.3/4-12 UN
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare