

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: NO.1-72**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130046 NO.1-72
GTIN	4062406049928
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 91 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 25 pezzi  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UNF-LH  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 371  
 Filetti per pollice: 72  
 Ø Filettatura: 1,854 mm  
 Lunghezza complessiva L: 45 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
 Quadro del codolo □: 2,1 mm  
 Ø Preforo: 1,55 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Preforo	1,55 mm
Numero di scanalature per i trucioli	2
Profondità filettatura	4,635 mm
Ø Filettatura	1,854 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	2,8 mm
Norma	DIN 371
Filetti per pollice	72

Passo della filettatura	0,353 mm
Numero taglienti Z	2
Lunghezza complessiva L	45 mm
Materiale da taglio	HSS E
Quadro del codolo □	2,1 mm
Tipo di filettatura	UNF-LH
Misura del filetto	1-72 UNF LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare