

**Garant****Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, TiN, Modello: 2.1/8-16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130055 2.1/8-16
GTIN	4062406054434
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UN  
Materiale da taglio: HSS  
Filetti per pollice: 16  
Ø Filettatura: 54 mm  
Lunghezza complessiva L: 140 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 40 mm  
Quadro del codolo □: 32 mm  
Ø Preforo: 52,6 mm

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	6
Ø Codolo D <sub>s</sub>	40 mm
Ø Filettatura	54 mm
Profondità filettatura	80,96 mm
Materiale da taglio	HSS
Ø Preforo	52,6 mm
Passo della filettatura	1,588 mm
Quadro del codolo □	32 mm

Filetti per pollice	16
Lunghezza complessiva L	140 mm
Numero di scanalature per i trucioli	6
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	2.1/8-16 UN
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare