

Garant
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, TiN,
Modello: 2.1/2-20**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130056 2.1/2-20
GTIN	4062406055745
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UN-LH
 Materiale da taglio: HSS
 Filetti per pollice: 20
 Ø Filettatura: 63,5 mm
 Lunghezza complessiva L: 160 mm
 Ø codolo D_s: 50 mm
 Quadro del codolo □: 39 mm
 Ø preforo: 62,3 mm

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	6
Numero di scanalature per i trucioli	6
Profondità filettatura	95,25 mm
Ø codolo D _s	50 mm
Filetti per pollice	20
Quadro del codolo □	39 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm

Ø preforo	62,3 mm
Ø Filettatura	63,5 mm
Materiale da taglio	HSS
Passo della filettatura	1,27 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	2.1/2-20 UN LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare