

**Garant**
**Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, TiN, Modello: 4-8**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130055 4-8
GTIN	4062406055295
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 49 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UN  
 Materiale da taglio: HSS  
 Filetti per pollice: 8  
 Ø Filettatura: 101,6 mm  
 Lunghezza complessiva L: 180 mm  
 Ø codolo D<sub>s</sub>: 56 mm  
 Quadro del codolo □: 44 mm  
 Ø preforo: 98,6 mm

**Descrizione tecnica**

Quadro del codolo □	44 mm
Filetti per pollice	8
Numero di scanalature per i trucioli	12
Materiale da taglio	HSS
Profondità filettatura	152,4 mm
Numero taglienti Z	12
Passo della filettatura	3,175 mm
Ø Preforo	98,6 mm

Ø Filettatura	101,6 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	56 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	4-8 UN
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare