

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, Modello: 2.3/8-20****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 130051 2.3/8-20 |
| GTIN | 4062406053437 |
| Classe articolo | 10N |

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UN-LH

Materiale da taglio: HSS

Filetti per pollice: 20

Ø Filettatura: 60,325 mm

Lunghezza complessiva L: 160 mm

Ø Codolo D_s: 50 mm

Quadro del codolo □: 39 mm

Ø Preforo: 59,12 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Passo della filettatura | 1,27 mm |
| Numero di scanalature per i trucioli | 6 |
| Filetti per pollice | 20 |
| Lunghezza complessiva L | 160 mm |
| Profondità filettatura | 90,49 mm |
| Ø Filettatura | 60,325 mm |
| Quadro del codolo □ | 39 mm |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Numero taglienti Z | 6 |
| Materiale da taglio | HSS |
| Ø Preforo | 59,12 mm |
| Ø Codolo D _s | 50 mm |
| Tipo di filettatura | UN-LH |
| Misura del filetto | 2.3/8-20 UN LH |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | ASME B1.1 |
| Classe di tolleranza | 2B +0,10 |
| Classe di tolleranza | 3B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,20 |
| Classe di tolleranza | 2B |
| Classe di tolleranza | 1B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,05 |
| Forma dell'imbocco | C |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio |
| Direzione di taglio | sinistro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |