

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, TiN, Modello: 5-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130055 5-12
GTIN	4062406055530
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UN

Materiale da taglio: HSS

Filetti per pollice: 12

Ø Filettatura: 127 mm

Lunghezza complessiva L: 180 mm

Ø Codolo D_s: 56 mm

Quadro del codolo □: 44 mm

Ø Preforo: 125 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	12
Ø Preforo	125 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Quadro del codolo □	44 mm
Numero taglienti Z	12
Materiale da taglio	HSS
Ø Filettatura	127 mm
Ø Codolo D _s	56 mm

Profondità filettatura	190,5 mm
Passo della filettatura	2,1 mm
Filetti per pollice	12
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	5-12 UN
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare