

Garant
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, TiN,
Modello: 3-18**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130056 3-18
GTIN	4062406055998
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNS-LH
 Materiale da taglio: HSS
 Filetti per pollice: 18
 Ø Filettatura: 76,2 mm
 Lunghezza complessiva L: 160 mm
 Ø codolo D_s: 50 mm
 Quadro del codolo □: 39 mm
 Ø preforo: 75 mm

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	50 mm
Numero di scanalature per i trucioli	8
Lunghezza complessiva L	160 mm
Ø Filettatura	76,2 mm
Passo della filettatura	1,411 mm
Ø Preforo	75 mm
Numero taglienti Z	8

Filetti per pollice	18
Quadro del codolo <input type="checkbox"/>	39 mm
Materiale da taglio	HSS
Profondità filettatura	114,3 mm
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	3-18 UNS LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare