

Garant

Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, Modello: 3.3/4-4



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 130051 3.3/4-4 |
| GTIN | 4062406054083 |
| Classe articolo | 10N |

Descrizione

Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNC-LH
 Materiale da taglio: HSS
 Filetti per pollice: 4
 Ø Filettatura: 95,25 mm
 Lunghezza complessiva L: 180 mm
 Ø Codolo D_s: 56 mm
 Quadro del codolo □: 44 mm
 Ø Preforo: 88,76 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Quadro del codolo □ | 44 mm |
| Ø Filettatura | 95,25 mm |
| Profondità filettatura | 142,88 mm |
| Numero taglienti Z | 10 |
| Ø Codolo D _s | 56 mm |
| Numero di scanalature per i trucioli | 10 |
| Passo della filettatura | 6,35 mm |

| | |
|---------------------------------|---|
| Filetti per pollice | 4 |
| Materiale da taglio | HSS |
| Lunghezza complessiva L | 180 mm |
| Ø Preforo | 88,76 mm |
| Tipo di filettatura | UNC-LH |
| Misura del filetto | 3.3/4-4 UNC LH |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | ASME B1.1 |
| Classe di tolleranza | 2B +0,10 |
| Classe di tolleranza | 3B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,20 |
| Classe di tolleranza | 2B |
| Classe di tolleranza | 1B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,05 |
| Forma dell'imbocco | C |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio |
| Direzione di taglio | sinistro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |