

**Garant****Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, TiN, Modello: 2.3/8-20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130055 2.3/8-20
GTIN	4062406054564
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UN

Materiale da taglio: HSS

Filetti per pollice: 20

Ø Filettatura: 60,325 mm

Lunghezza complessiva L: 160 mm

Ø Codolo D<sub>s</sub>: 50 mm

Quadro del codolo □: 39 mm

Ø Preforo: 59,12 mm

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	6
Passo della filettatura	1,27 mm
Filetti per pollice	20
Ø Filettatura	60,325 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Profondità filettatura	90,49 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	50 mm
Ø Preforo	59,12 mm

Quadro del codolo □	39 mm
Numero di scanalature per i trucioli	6
Materiale da taglio	HSS
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	2.3/8-20 UN
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare