

**Garant****Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, TiN, Modello: 3.1/2-10****Dati di ordinazione**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 130055 3.1/2-10 |
| GTIN            | 4062406055097   |
| Classe articolo | 10N             |

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNS  
Materiale da taglio: HSS  
Filetti per pollice: 10  
Ø Filettatura: 88,9 mm  
Lunghezza complessiva L: 160 mm  
Ø codolo D<sub>s</sub>: 50 mm  
Quadro del codolo □: 39 mm  
Ø preforo: 86,55 mm

**Descrizione tecnica**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Ø Preforo                            | 86,55 mm  |
| Lunghezza complessiva L              | 160 mm    |
| Numero taglienti Z                   | 10        |
| Quadro del codolo □                  | 39 mm     |
| Profondità filettatura               | 133,35 mm |
| Numero di scanalature per i trucioli | 10        |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>              | 50 mm     |
| Ø Filettatura                        | 88,9 mm   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Filetti per pollice             | 10  |
| Materiale da taglio             | HSS   |
| Passo della filettatura         | 2,54 mm   |
| Tipo di filettatura             | UNS   |
| Misura del filetto              | 3.1/2-10 UNS                                      |
| Rivestimento                    | TiN   |
| Angolo di filetto               | 60 grado  |
| Norma filettatura               | ASME B1.1   |
| Classe di tolleranza            | 1B  |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,10  |
| Classe di tolleranza            | 3B  |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,20  |
| Classe di tolleranza            | 2B  |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,05  |
| Forma dell'imbocco              | C   |
| Codolo                          | Codolo cilindrico con h9                          |
| Passaggio interno per LR        | no  |
| Utilizzo per tipo di foro       | fino a 1,5xD in caso di foro cieco e di passaggio |
| Direzione di taglio             | destro  |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali       |
| Colore collarino                | senza   |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                                |