

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, Modello: 4.5/8-12**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130051 4.5/8-12
GTIN	4062406054311
Classe articolo	10N

## Descrizione

**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

## Descrizione tecnica

Ø Codolo D <sub>s</sub>	56 mm
Numero taglienti Z	12
Ø Filettatura	117,5 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Filetti per pollice	12
Numero di scanalature per i trucioli	12
Materiale da taglio	HSS
Passo della filettatura	2,117 mm
Profondità filettatura	176,2 mm
Quadro del codolo □	44 mm
Ø Preforo	115,5 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	4.5/8-12 UN LH

Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare