

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, TiN, Modello: 3.3/4-4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130055 3.3/4-4
GTIN	4062406055219
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNC
Materiale da taglio: HSS
Filetti per pollice: 4
Ø Filettatura: 95,25 mm
Lunghezza complessiva L: 180 mm
Ø Codolo D_s: 56 mm
Quadro del codolo □: 44 mm
Ø Preforo: 88,76 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	180 mm
Ø Preforo	88,76 mm
Ø Filettatura	95,25 mm
Quadro del codolo □	44 mm
Numero di scanalature per i trucioli	10
Passo della filettatura	6,35 mm
Filetti per pollice	4
Materiale da taglio	HSS

Ø Codolo D _s	56 mm
Numero taglienti Z	10
Profondità filettatura	142,88 mm
Tipo di filettatura	UNC
Misura del filetto	3.3/4-4 UNC
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare