

Garant
Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, TiN, Modello: 4.3/8-12

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130055 4.3/8-12
GTIN	4062406055387
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UN
 Materiale da taglio: HSS
 Filetti per pollice: 12
 Ø Filettatura: 111,1 mm
 Lunghezza complessiva L: 180 mm
 Ø Codolo D_s: 56 mm
 Quadro del codolo □: 44 mm
 Ø Preforo: 109,1 mm

Descrizione tecnica

Quadro del codolo □	44 mm
Filetti per pollice	12
Numero taglienti Z	12
Ø Preforo	109,1 mm
Profondità filettatura	166,7 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Passo della filettatura	2,11 mm
Ø Codolo D _s	56 mm

Ø Filettatura	111,1 mm
Numero di scanalature per i trucioli	12
Materiale da taglio	HSS
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	4.3/8-12 UN
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare