

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, Modello: 3.1/2-4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130051 3.1/2-4
GTIN	4062406053987
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNC-LH
Materiale da taglio: HSS
Filetti per pollice: 4
Ø Filettatura: 88,9 mm
Lunghezza complessiva L: 160 mm
Ø codolo D_s: 50 mm
Quadro del codolo □: 39 mm
Ø preforo: 82,41 mm

Descrizione tecnica

Quadro del codolo □	39 mm
Passo della filettatura	6,35 mm
Numero taglienti Z	10
Lunghezza complessiva L	160 mm
Materiale da taglio	HSS
Filetti per pollice	4
Profondità filettatura	133,35 mm

Numero di scanalature per i trucioli	10
Ø Codolo D _s	50 mm
Ø Filettatura	88,9 mm
Ø Preforo	82,41 mm
Tipo di filettatura	UNC-LH
Misura del filetto	3.1/2-4 UNC LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare