

**Garant****Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, TiN, Modello: 3-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130055 3-12
GTIN	4062406054892
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UN  
Materiale da taglio: HSS  
Filetti per pollice: 12  
Ø Filettatura: 76,2 mm  
Lunghezza complessiva L: 160 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 50 mm  
Quadro del codolo □: 39 mm  
Ø Preforo: 74,2 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo D <sub>s</sub>	50 mm
Ø Filettatura	76,2 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Numero di scanalature per i trucioli	8
Profondità filettatura	114,3 mm
Ø Preforo	74,2 mm
Materiale da taglio	HSS
Quadro del codolo □	39 mm

Passo della filettatura	2,11 mm
Numero taglienti Z	8
Filetti per pollice	12
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	3-12 UN
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5xD in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare