

Garant
Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, TiN, Modello: 3.1/4-8

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130055 3.1/4-8
GTIN	4062406055011
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UN
 Materiale da taglio: HSS
 Filetti per pollice: 8
 Ø Filettatura: 82,55 mm
 Lunghezza complessiva L: 160 mm
 Ø Codolo D_s: 50 mm
 Quadro del codolo □: 39 mm
 Ø Preforo: 79,5 mm

Descrizione tecnica

Ø Preforo	79,5 mm
Profondità filettatura	123,83 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Numero di scanalature per i trucioli	8
Numero taglienti Z	8
Ø Codolo D _s	50 mm
Quadro del codolo □	39 mm
Materiale da taglio	HSS

Filetti per pollice	8
Passo della filettatura	3,175 mm
Ø Filettatura	82,55 mm
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	3.1/4-8 UN
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare