

**Garant****Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, TiN, Modello: 3.3/4-8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130055 3.3/4-8
GTIN	4062406055202
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UN

Materiale da taglio: HSS

Filetti per pollice: 8

Ø Filettatura: 95,25 mm

Lunghezza complessiva L: 180 mm

Ø Codolo D<sub>s</sub>: 56 mm

Quadro del codolo □: 44 mm

Ø Preforo: 92,3 mm

**Descrizione tecnica**

Profondità filettatura	142,88 mm
Ø Preforo	92,3 mm
Passo della filettatura	3,175 mm
Ø Filettatura	95,25 mm
Quadro del codolo □	44 mm
Filetti per pollice	8
Lunghezza complessiva L	180 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	56 mm

Numero di scanalature per i trucioli	10
Materiale da taglio	HSS
Numero taglienti Z	10
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	3.3/4-8 UN
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5xD in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare