

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, TiN,  
Modello: 2.1/4-16**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130056 2.1/4-16
GTIN	4062406055622
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 49 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UN-LH  
 Materiale da taglio: HSS  
 Filetti per pollice: 16  
 Ø Filettatura: 57,15 mm  
 Lunghezza complessiva L: 160 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 45 mm  
 Quadro del codolo □: 35 mm  
 Ø Preforo: 55,65 mm

**Descrizione tecnica**

Filetti per pollice	16
Passo della filettatura	1,588 mm
Materiale da taglio	HSS
Quadro del codolo □	35 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	45 mm
Ø Preforo	55,65 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm

Ø Filettatura	57,15 mm
Numero taglienti Z	6
Numero di scanalature per i trucioli	6
Profondità filettatura	85,73 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	2.1/4-16 UN LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare