

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, TiN,
Modello: 3.1/2-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130056 3.1/2-12
GTIN	4062406056216
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UN-LH
Materiale da taglio: HSS
Filetti per pollice: 12
Ø Filettatura: 88,9 mm
Lunghezza complessiva L: 160 mm
Ø Codolo D_s: 50 mm
Quadro del codolo □: 39 mm
Ø Preforo: 86,9 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	160 mm
Ø Preforo	86,9 mm
Numero di scanalature per i trucioli	10
Numero taglienti Z	10
Materiale da taglio	HSS
Profondità filettatura	133,35 mm
Filetti per pollice	12

Ø Codolo D _s	50 mm
Ø Filettatura	88,9 mm
Quadro del codolo □	39 mm
Passo della filettatura	2,11 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	3.1/2-12 UN LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare