

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, Modello: 2.7/16-16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130051 2.7/16-16
GTIN	4062406053475
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNS-LH
Materiale da taglio: HSS
Filetti per pollice: 16
Ø Filettatura: 61,912 mm
Lunghezza complessiva L: 160 mm
Ø Codolo D_s: 50 mm
Quadro del codolo □: 39 mm
Ø Preforo: 60,5 mm

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	50 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Ø Preforo	60,5 mm
Filetti per pollice	16
Quadro del codolo □	39 mm
Passo della filettatura	1,588 mm
Numero di scanalature per i trucioli	6

Ø Filettatura	61,912 mm
Profondità filettatura	92,87 mm
Numero taglienti Z	6
Materiale da taglio	HSS
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	2.7/16-16 UNS LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare