

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, TiN, Modello: 3.3/8-8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130055 3.3/8-8
GTIN	4062406055042
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UN

Materiale da taglio: HSS

Filetti per pollice: 8

Ø Filettatura: 85,725 mm

Lunghezza complessiva L: 160 mm

Ø Codolo D_s: 50 mm

Quadro del codolo □: 39 mm

Ø Preforo: 82,7 mm

Descrizione tecnica

Profondità filettatura	128,59 mm
Numero di scanalature per i trucioli	10
Ø Preforo	82,7 mm
Filetti per pollice	8
Ø Filettatura	85,725 mm
Numero taglienti Z	10
Lunghezza complessiva L	160 mm
Ø Codolo D _s	50 mm

Quadro del codolo □	39 mm
Materiale da taglio	HSS
Passo della filettatura	3,175 mm
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	3.3/8-8 UN
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare