

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, TiN,  
Modello: 4.5/8-16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130056 4.5/8-16
GTIN	4062406056568
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UN-LH  
Materiale da taglio: HSS  
Filetti per pollice: 16  
Ø Filettatura: 117,5 mm  
Lunghezza complessiva L: 180 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 56 mm  
Quadro del codolo □: 44 mm  
Ø Preforo: 116 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Filettatura	117,5 mm
Ø Preforo	116 mm
Materiale da taglio	HSS
Filetti per pollice	16
Numero taglienti Z	12
Passo della filettatura	1,59 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	56 mm

Quadro del codolo □	44 mm
Profondità filettatura	176,21 mm
Numero di scanalature per i trucioli	12
Lunghezza complessiva L	180 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	4.5/8-16 UN LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare