

HOLEX®
Mandrino portautensili forma ADB con scanalature per il lubrorefrigerante, SK 40 corto, Ø di serraggio D1: 40 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300215 40
GTIN	4045197701138
Classe articolo	32A

Descrizione
Esecuzione:

Con foro Balluffchip.

Con scanalature per il lubrorefrigerante.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308810 – 308830.

Norma: DIN 6359

Norma attacco: DIN 69871

Norma attacco: ISO 7388-1

Forma: ADB

Foro per il lubrorefrigerante: non richiudibile

Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min⁻¹

Sporgenza totale Dim. A: 120 mm

Ø esterno D: 80 mm

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900: 32

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	120 mm
Ø attacco D ₁	40 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	32

Ø esterno D	80 mm
Adattatore	SK 40 corto
Norma	DIN 6359
Norma attacco	DIN 69871
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC

Accessori

Codolo Hurco 45° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codoli Forma A Adatti per coni 40	308600 40
Codoli Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 40 SK	308830 40
Codoli tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codoli Mazak, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308720 40
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 40 SK	308810 40
	308630 40

Codoli Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per con
40

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per con
40 308740 40

Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna
Adatti per con
40 308802 40

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per con
40 308790 40

Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna
Adatti per con
40 308806 40

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna
Adatti per con
40 308700 40

Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma DIN
69872 Adatti per con
40 SK 308820 40

Codoli Forma B Adatti per con
40 308640 40

Codoli a tenuta stagna Adatti per con
40 308660 40

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per con
40 308765 40

Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per
con
40 308615 40

Codoli a tenuta stagna Adatti per con
40 308635 40

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per con
40 308785 40

Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per con
40 308650 40

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per con
40 308795 40

Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a
norma ISO 7388 Adatti per con
40 SK 308812 40