



Mandrino con pinza di serraggio Mini ER cilindrico, per Dim. pinza ER: 8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300684 8
GTIN	4045197700810
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

Supporti cilindrici con ghiera ER.

Foro passante per passaggio interno del lubrorefrigerante.

Uso:

Per prolungare mandrini portafrese e mandrini a pinza.

Accessori speciali:

Chiave di serraggio n. art. 309740 e n. art. 309745.

Pinze serrapezzo ER n. art. 308878 – 309434, dadi di ricambio ER n. art. 309580; 309650.

Nota:

Non adatto per operazioni di calettamento. Nessuna regolazione della lunghezza disponibile.

Descrizione tecnica

Ø Codolo d	12 mm
Per pinze di serraggio ER	8 mm
Lunghezza codolo L ₁	70 mm
Campo di serraggio	1 - 5 mm
L ₂	15,6 mm
Ø Esterno D	12 mm
Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm

Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

Accessori

Pinza ER Ø Attacco nominale d 20 mm	309000 20
Pinza ER Ø Attacco nominale d 11 mm	308930 11
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 9 mm	309430 9
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	308986 7
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	308986 6
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 10 mm	308921 10
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 12 mm	309448 12
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 5 mm	308946 5
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 3 mm	309377 3
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 6 mm	308921 6
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	309414 6
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 15 mm	309002 15
Ghiera di serraggio ERper anelli di tenuta Per ER 25	309615 25
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309402 4,5
Ghiera di serraggio ERHigh Speed Per ER 40	309610 40
Pinza ER Ø Attacco nominale d 25 mm	309040 25
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 3,5 mm	309425 3,5
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 16 mm	309376 16
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309448 4,5

Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 5 mm	309371 5
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 19 mm	309002 19
Pinza ER HPcon guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 4 mm	309372 4
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 3,5 mm	309402 3,5
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 6 mm	309448 6
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	309406 4
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	309369 4
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 3 mm	309368 3
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 8 mm	309404 8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308911 5
Pinza ER HPcon guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 18 mm	309378 18
Pinza ER Ø Attacco nominale d 16 mm	308990 16
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 7 mm	309001 7
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 7 mm	309373 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 18 mm	309000 18
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308990 7
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm	308946 9
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 9 mm	308962 9
Set di 12 pinze ER 2-13 mm	309016
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 14 mm	309409 14
Pinza ER Ø Attacco nominale d 13 mm	308990 13
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 4 mm	309373 4
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 5 mm	308962 5

Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	309414 8
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	308946 8
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 4 mm	308922 4
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309432 4,5
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 6 mm	309445 6
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309414 4,5
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 11 mm	309416 11
Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	308911 8
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309416 4,5
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 7 mm	309413 7
Set di 7 pinze ER 1–7 mm	309155
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	309411 6
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 15 mm	309373 15
Pinza ER Ø Attacco nominale d 1,5 mm	308881 1,5
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 3 mm	309379 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 26 mm	308990 26
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm	309402 9
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308960 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 12 mm	309000 12
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 6 mm	309001 6
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 11 mm	309411 11
	309448 9

Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 9 mm

Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 13 mm 308959 13

Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 4 mm 309445 4

Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 4 mm 309002 4

Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm 309371 9

Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 18 mm 309414 18

Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 4,5 mm 309404 4,5

Pinza ER Ø Attacco nominale d 16 mm 308941 16

Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm 308920 10

Pinza ER Ø Attacco nominale d 1 mm 308918 1

Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 13 mm 308986 13

Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 16 mm 309379 16

Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 6 mm 309430 6

Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm 308946 6

Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm 309369 6

Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 13 mm 309373 13

Pinza ER Ø Attacco nominale d 17 mm 308981 17

Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm 309403 9

Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 12 mm 309002 12

Pinza ER Ø Attacco nominale d 15 mm 308981 15

Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm 308960 4

Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 12 mm 308916 12

Set di 15 pinze ER 2-16 mm 309240

Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 18 mm 309001 18

Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308920 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 24 mm	308990 24
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 5 mm	309379 5
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 16 mm	309411 16
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	309419 6
Ghiera di serraggio ER Per ER 25	309580 25
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 8 mm	309373 8
Ghiera di serraggio ERHigh Speed Per ER 25	309610 25
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308960 5
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 20 mm	309379 20
Pinza ER HP Ø attacco nominale d 9 mm	309370 9
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	308986 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308881 4
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	309409 7
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 16 mm	308986 16
Pinza ER Ø Attacco nominale d 11 mm	309000 11
Pinza ER Ø Attacco nominale d 21 mm	309040 21
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	309414 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	309000 5
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 3,5 mm	309447 3,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 1,5 mm	308878 1,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm	308901 2
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 19 mm	309001 19
Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	308930 8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	308990 8
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 11 mm	309001 11

Pinza ER Ø Attacco nominale d 18 mm	308981 18
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 3 mm	309374 3
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 12 mm	309416 12
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 3 mm	308921 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 11 mm	308960 11
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 16 mm	309416 16
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 3 mm	309369 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308930 4
Set di 18 pinze ER 3-20 mmcon guarnizione e ugelli	309285
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308918 6
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 19 mm	309376 19
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 15 mm	309377 15
Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm	308960 9
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	308882 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 1 mm	308920 1
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 14 mm	309419 14
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 7 mm	309404 7
Set di 8 pinze ER 4–16, 20 mmcon guarnizione	309026
Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm	309040 9
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 11 mm	308916 11
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 14 mm	309414 14
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	309411 7
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 10 mm	308962 10
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 22 mm	309379 22
	309432 12

Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 12 mm

Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 14 mm	308946 14
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 3,5 mm	309404 3,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm	308911 10
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 16 mm	308959 16
Set di 23 pinze ER 4-26 mm	309028
Set di 18 pinze ER 3-20 mmcon guarnizione	309284
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 11 mm	309379 11
Pinza ER Ø Attacco nominale d 25 mm	308990 25
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 12 mm	308946 12
Pinza ER HPcon guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 14 mm	309375 14
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 9 mm	309432 9
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 12 mm	309418 12
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 13 mm	309001 13
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308981 5
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 14 mm	309377 14
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm	308960 2
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 20 mm	309416 20
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 3 mm	309373 3
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 11 mm	309377 11
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 19 mm	309377 19
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 9 mm	308922 9
Set di pinze ER HPcon guarnizione (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 6 mm	309373 6

Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	309402 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 11 mm	308990 11
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	309406 7
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 4 mm	308921 4
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 18 mm	309002 18
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308930 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308901 5
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 14 mm	308959 14
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308878 4
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 2,8 mm	309445 2,8
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 5 mm	308922 5
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 9 mm	309413 9
Ghiera di serraggio ER con cuscinetti radenti Per ER 40	309612 40
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 5 mm	308986 5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5,5 mm	308881 5,5
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 16 mm	309002 16
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 10 mm	309448 10
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	308916 8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 24 mm	309040 24
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 25 mm	308992 25
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	308946 7
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	309371 7
Ghiera di serraggio ER Per ER 32	309580 32
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 16 mm	309374 16

Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 6 mm	308962 6
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm	309377 9
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 5 mm	308882 5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308920 5
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm	309406 10
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308930 3
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 6 mm	309002 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308960 6
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	309416 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 11 mm	308941 11
Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm	309000 9
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 20 mm	309418 20
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 2,8 mm	309402 2,8
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 22 mm	309419 22
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2,5 mm	308901 2,5
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 6 mm	309432 6
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm	309374 10
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	309402 8
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm	309414 10
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm	309377 10
Ghiera di serraggio ERper anelli di tenuta Per ER 32	309615 32
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 13 mm	309377 13
	309445 2

Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 2 mm

Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm

309409 8

Pinza ER Ø Attacco nominale d 4,5 mm

308881 4,5

Ghiera di serraggio ER Per ER 40

309580 40

Ghiera ER per mandrino a pinza HiRun ER Per ER 16

309617 16

Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 10 mm

309378 10

Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 4 mm

309448 4

Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 4 mm

309001 4

Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 2 mm

309368 2

Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm

309411 10

Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm

308918 7

Pinza ER Ø Attacco nominale d 3,5 mm

308881 3,5

Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 7 mm

308959 7

Pinza ER Ø Attacco nominale d 21 mm

308990 21

Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 15 mm

309376 15

Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm

308881 5

Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 20 mm

309419 20

Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 9 mm

309376 9

Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 11 mm

309374 11

Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm

308930 6

Pinza ER Ø Attacco nominale d 17 mm

309000 17

Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm

308901 4

Set di 13 pinze ER 1–7 mm

309010

Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 12 mm

309373 12

Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 10 mm

309418 10

Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 12 mm	309379 12
Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm	308960 10
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 16 mm	309419 16
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 3,5 mm	309445 3,5
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 14 mm	309416 14
Set di 10 pinze ER 1-10 mm	309160
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309418 4,5
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 7 mm	309447 7
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 17 mm	309002 17
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm	309371 10
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 9 mm	309379 9
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 18 mm	309416 18
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 3 mm	308922 3
Pinza ER HPcon guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 8 mm	309378 8
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 9 mm	308959 9
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 11 mm	309448 11
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 3 mm	308962 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4,5 mm	308878 4,5
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 8 mm	309376 8
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 16 mm	309377 16
Pinza ER Ø Attacco nominale d 15 mm	309040 15
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308881 6

Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm	308901 10
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 10 mm	309376 10
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 17 mm	308986 17
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 15 mm	308986 15
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	309403 8
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 16 mm	309001 16
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 5 mm	308921 5
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309430 4,5
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 12 mm	308959 12
Mandrino a pinza ER Mini Per ER 20	309650 20
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	308916 6
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 4 mm	309447 4
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 13 mm	308962 13
Pinza ER HPcon guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 14 mm	309378 14
Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm	308930 10
Pinza ER Ø Attacco nominale d 19 mm	308990 19
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 5 mm	309373 5
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 14 mm	309418 14
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 5 mm	308916 5
Set di 10 pinze ER 1-10 mmcon guarnizione e ugelli	309165
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308911 3
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 11 mm	308962 11
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	308992 6
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm	309406 9

Set di 18 pinze ER 3-20 mm	309280
Set di 7 pinze ER 4 – 16 mm con guarnizione	309022
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	309374 7
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 14 mm	308962 14
Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	309000 8
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 13 mm	308946 13
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	309371 4
Ghiera di serraggio ER High Speed Per ER 16	309610 16
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 3 mm	309001 3
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 18 mm	308992 18
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	309416 8
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 11 mm	309419 11
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 3,5 mm	309406 3,5
Ghiera di serraggio ER con cuscinetti radenti Per ER 32	309612 32
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	309000 3
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 3 mm	308916 3
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 20 mm	308986 20
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308918 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2,5 mm	308881 2,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308941 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308981 7
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 8 mm	309447 8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 17 mm	308990 17
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	309419 7
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 4 mm	309368 4

Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 26 mm	309379 26
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	309040 5
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 3,5 mm	309430 3,5
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 14 mm	309376 14
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 10 mm	309001 10
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	309374 6
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 20 mm	308992 20
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 11 mm	308959 11
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309445 4,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 22 mm	309040 22
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 8 mm	309430 8
Set di pinze ER HPcon guarnizione (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309447 4,5
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 20 mm	309001 20
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 19 mm	308986 19
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm	309416 10
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 16 mm	309409 16
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm	309419 10
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 3 mm	308906 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 13 mm	308941 13
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308990 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	309040 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	309000 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308918 3

Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309411 4,5
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	309371 8
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 12 mm	308986 12
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	308916 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 18 mm	309040 18
Ghiera di serraggio ER High Speed Per ER 32	309610 32
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm	308916 9
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 5 mm	309365 5
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm	309416 9
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2,5 mm	308911 2,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308911 6
Set di 9 pinze ER 1-5 mm	309008
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 7 mm	309368 7
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 2,8 mm	309425 2,8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 15 mm	309000 15
Pinza ER Ø Attacco nominale d 12 mm	308990 12
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 6 mm	309418 6
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 4 mm	309376 4
Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 12 mm	309381 12
Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 4 mm	309378 4
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 9 mm	309447 9
Ghiera ER per mandrino a pinza HiRun ER Per ER 40	309617 40
Ghiera di serraggio ER con cuscinetti radenti Per ER 25	309612 25
Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 12 mm	309378 12

Pinza ER Ø Attacco nominale d 6,5 mm	308881 6,5
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 3 mm	308882 3
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 7 mm	309448 7
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 7 mm	308922 7
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 9 mm	309418 9
Pinza ER Ø Attacco nominale d 11 mm	308911 11
Pinza ER HPcon guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 20 mm	309378 20
Pinza ER Ø Attacco nominale d 18 mm	308990 18
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308881 7
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	309377 8
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 5 mm	308906 5
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 6 mm	309447 6
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 15 mm	309379 15
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 10 mm	309379 10
Pinza ER Ø Attacco nominale d 19 mm	308981 19
Set di 7 pinze ER 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmcon guarnizione	309018
Mandrino a pinza ER Mini Per ER 16	309650 16
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308901 6
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 10 mm	308922 10
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 4 mm	308962 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 14 mm	309000 14
Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm	308990 10
Ghiera di serraggio ERper anelli di tenuta Per ER 16	309615 16
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 8 mm	309413 8

Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308918 5
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 20 mm	309377 20
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 5 mm	309369 5
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 12 mm	309374 12
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	309403 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308981 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm	308981 10
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	308946 4
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 3 mm	309365 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 14 mm	308941 14
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 12 mm	309419 12
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm	309409 10
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308920 7
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 12 mm	308992 12
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm	308986 10
Pinza ER Ø Attacco nominale d 1 mm	308901 1
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 10 mm	308959 10
Pinza ER HP Ø attacco nominale d 8 mm	309370 8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308941 3
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 3 mm	309447 3
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 13 mm	309376 13
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	308986 8
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 14 mm	309448 14
Pinza ER Ø Attacco nominale d 23 mm	309040 23
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308941 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 20 mm	308981 20

Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	309040 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308981 4
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 5 mm	309376 5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 11 mm	309040 11
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm	308881 2
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 23 mm	309379 23
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308920 4
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 5 mm	309374 5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 12 mm	308911 12
Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm	308941 9
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 18 mm	309377 18
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 5 mm	309377 5
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 11 mm	309409 11
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 1 mm	309365 1
Pinza ER HP Ø attacco nominale d 2 mm	309370 2
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 11 mm	308986 11
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm	309414 9
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm	309411 9
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm	309374 9
Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	308941 8
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 3 mm	309376 3
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	309403 7
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 16 mm	309414 16
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 6 mm	308922 6
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 2 mm	309373 2

Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	308920 8
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 2 mm	309376 2
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 3 mm	308946 3
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	308906 4
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 11 mm	309373 11
Pinza ER Ø Attacco nominale d 13 mm	309000 13
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 11 mm	309418 11
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	309419 8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 15 mm	308941 15
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309413 4,5
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 10 mm	309373 10
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 6 mm	309376 6
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 12 mm	309413 12
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 9 mm	308921 9
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 14 mm	308986 14
Set di 18 pinze ER 3-20 mm	309024
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 6 mm	309425 6
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 2,8 mm	309403 2,8
Mandrino a pinza ER Mini Per ER 8	309650 8
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 3 mm	309371 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm	308918 2
Pinza ER Ø Attacco nominale d 12 mm	309040 12
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 15 mm	308946 15
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 11 mm	308946 11
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 11 mm	309414 11

Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	309000 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 14 mm	308990 14
Pinza ER Ø Attacco nominale d 14 mm	309040 14
Set di 15 pinze ER 2-16 mm con guarnizione	309244
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 14 mm	309001 14
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 10 mm	309449 10
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 12 mm	309414 12
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 18 mm	309379 18
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	308992 8
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 9 mm	309373 9
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 8 mm	308921 8
Set di pinze ER HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
Pinza ER Ø Attacco nominale d 19 mm	309040 19
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308930 5
Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 4 mm	309375 4
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 17 mm	309376 17
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 7 mm	309379 7
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm	308986 9
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 3 mm	309445 3
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 5 mm	309445 5
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 18 mm	309418 18
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309403 4,5
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 13 mm	309374 13
Pinza ER Ø Attacco nominale d 1,5 mm	308901 1,5
Ghiera di serraggio ER con cuscinetti radenti Per ER 16	309612 16

Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm	309419 9
Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm	308941 10
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 16 mm	309373 16
Pinza ER Ø Attacco nominale d 13 mm	309040 13
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2,5 mm	308878 2,5
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 5 mm	309368 5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	308981 8
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 25 mm	309419 25
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	309416 7
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 18 mm	309419 18
Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm	308911 9
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 8 mm	308922 8
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	308906 7
Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 6 mm	309375 6
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 10 mm	309002 10
Ghiera di serraggio ER per anelli di tenuta Per ER 40	309615 40
Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 12 mm	309375 12
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308941 5
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 13 mm	309002 13
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	309377 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm	308981 9
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 11 mm	309413 11
	309448 5

Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 5 mm

Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm

309409 9

Pinza ER HP Ø attacco nominale d 7 mm

309370 7

Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 8 mm

308959 8

Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 5 mm

308959 5

Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 3 mm

308959 3

Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 10 mm

309447 10

Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 6 mm

309368 6

Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 15 mm

309374 15

Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 9 mm

309002 9

Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 10 mm

309413 10

Mandrino a pinza ER Mini Per ER 25

309650 25

Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 22 mm

308992 22

Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 6 mm

309379 6

Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm

308878 2

Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm

309402 6

Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 5 mm

309002 5

Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 18 mm

309376 18

Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 19 mm

309379 19

Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 16 mm

308992 16

Pinza ER Ø Attacco nominale d 1 mm

308878 1

Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm

308946 10

Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm

309402 4

Pinza ER Ø Attacco nominale d 16 mm

308960 16

Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm	308992 10
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 8 mm	309432 8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 12 mm	308981 12
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 1 mm	309368 1
Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm	308901 9
Pinza ER HPcon guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 10 mm	309375 10
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	309000 6
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 14 mm	308992 14
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308881 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 12 mm	308941 12
Set di pinze ER HPcon guarnizione (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
Set di 23 pinze ER 4-26 mm	309320
Pinza ER Ø Attacco nominale d 1,5 mm	308911 1,5
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	309377 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 16 mm	309000 16
Ghiera ERper mandrino a pinza HiRunER Per ER 32	309617 32
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2,5 mm	308941 2,5
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 12 mm	309377 12
Ghiera ERper mandrino a pinza HiRunER Per ER 25	309617 25
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 3,5 mm	309403 3,5
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 15 mm	308959 15
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308920 3
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 15 mm	309001 15
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	309409 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm	308930 2
	309418 7

Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli Ø
Attacco nominale d 7 mm

Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm	308941 2
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 5 mm	309447 5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	309040 8
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	308882 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm	308930 9
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 4 mm	309365 4
Pinza ER HP Ø attacco nominale d 10 mm	309370 10
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308901 7
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 21 mm	309379 21
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 2 mm	309365 2
Pinza ER HP Ø attacco nominale d 1 mm	309370 1
Pinza ER Ø Attacco nominale d 17 mm	309040 17
Ghiera di serraggio ER Per ER 20	309580 20
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 15 mm	308962 15
Set di 12 pinze ER 2-13 mm	309200
Set di 10 pinze ER 1-10 mm con guarnizione	309164
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 25 mm	309379 25
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 8 mm	309379 8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 1 mm	308911 1
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309406 4,5
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	308916 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 20 mm	309040 20
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 5 mm	309001 5
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 7 mm	309376 7
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 4 mm	309379 4
	309430 7

Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 7 mm

Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm

309406 8

Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm

308878 3

Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm

309406 6

Pinza ER Ø Attacco nominale d 13 mm

308960 13

Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 8 mm

309375 8

Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 10 mm

309430 10

Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm

308916 10

Pinza ER Ø Attacco nominale d 16 mm

309040 16

Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm

308906 6

Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm

309411 8

Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 8 mm

309001 8

Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 8 mm

309002 8

Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm

308911 7

Pinza ER Ø Attacco nominale d 15 mm

308990 15

Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 2,8 mm

309430 2,8

Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm

308920 9

Set di 6 pinze ER 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm con guarnizione

309014

Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 6 mm

309372 6

Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 24 mm

309379 24

Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 16 mm

308962 16

Pinza ER Ø Attacco nominale d 13 mm

308911 13

Pinza ER HP Ø attacco nominale d 4 mm

309370 4

Set di pinze ER HP(4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308911 4
Set di 10 pinze ER 1-10 mm	309012
Pinza ER Ø Attacco nominale d 23 mm	308990 23
Pinza ER Ø Attacco nominale d 13 mm	308981 13
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 18 mm	308986 18
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 3 mm	309002 3
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 14 mm	309411 14
Pinza ER Ø Attacco nominale d 13 mm	308930 13
Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm	309000 10
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 14 mm	309379 14
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 14 mm	309413 14
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308990 5
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	309374 4
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	309371 6
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 16 mm	309418 16
Pinza ER Ø Attacco nominale d 20 mm	308990 20
Pinza ER Ø Attacco nominale d 15 mm	308960 15
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 20 mm	309002 20
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 7 mm	309002 7
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 6 mm	308959 6
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 14 mm	309002 14
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 12 mm	308962 12
Pinza ER Ø Attacco nominale d 14 mm	308981 14

Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	308960 8
Pinza ER HP Ø attacco nominale d 6 mm	309370 6
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309409 4,5
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 14 mm	309373 14
Mandrino a pinza ER Mini Per ER 11	309650 11
Pinza ER HP Ø attacco nominale d 5 mm	309370 5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 14 mm	308960 14
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 17 mm	309379 17
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 3 mm	308986 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 22 mm	308990 22
Pinza ER HP Ø attacco nominale d 3 mm	309370 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 12 mm	308930 12
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 12 mm	309409 12
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 17 mm	309377 17
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm	308920 2
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	308906 8
Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 8 mm	309372 8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308941 4
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 11 mm	309002 11
Ghiera di serraggio ER Per ER 16	309580 16
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 13 mm	309379 13
Set di 15 pinze ER 2-16 mm con guarnizione e ugelli	309245
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 9 mm	309001 9
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 6 mm	309413 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3,5 mm	308878 3,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 1 mm	308930 1

Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm	308990 9
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 6 mm	309404 6
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 12 mm	309411 12
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308901 3
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 16 mm	308946 16
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 7 mm	308962 7
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309425 4,5
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 8 mm	308962 8
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 8 mm	309418 8
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	309403 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	308901 8
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 11 mm	309432 11
Pinza ER Ø Attacco nominale d 1 mm	308881 1
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308990 4
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 7 mm	308921 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 26 mm	309040 26
Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 6 mm	309378 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm	308911 2
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 8 mm	309448 8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 11 mm	308981 11
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm	308906 9
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm	308906 10
	309414 20

Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 20 mm

Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308878 5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308981 3
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 12 mm	309001 12
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	309374 8
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 12 mm	309376 12
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 20 mm	309376 20
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 4 mm	308959 4
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 14 mm	309374 14
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 11 mm	309376 11
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 7 mm	309432 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 12 mm	308960 12
Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 16 mm	309378 16
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 10 mm	309432 10
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 17 mm	309001 17
Pinza ER Ø Attacco nominale d 16 mm	308981 16
Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm	309040 10
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	309377 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 19 mm	309000 19
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308960 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	309040 6