

HOLEX®
Mandrino portautensili forma ADB con scanalature per il lubrorefrigerante, SK 50 corto, Ø di serraggio D1: 8 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300305 8
GTIN	4045197701251
Classe articolo	32A

Descrizione
Esecuzione:

Con foro Balluffchip.

Con scanalature per il lubrorefrigerante.
Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308810 – 308830.

Norma: DIN 6359

Norma attacco: DIN 69871

Norma attacco: ISO 7388-1

Forma: ADB

Foro per il lubrorefrigerante: non richiudibile

Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min⁻¹

Sporgenza totale Dim. A: 63 mm

Ø esterno D: 28 mm

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900: 8

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	63 mm
Ø attacco D ₁	8 mm

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	8
Ø esterno D	28 mm
Adattatore	SK 50 corto
Norma	DIN 6359
Norma attacco	DIN 69871
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC

Accessori

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308700 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 50 SK	308812 50
Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 50 SK	308820 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 50 SK	308810 50
Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50

Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 50 SK	308830 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Codoli tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Codoli Forma A Adatti per coni 50	308600 50
Codoli Forma B Adatti per coni 50	308640 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50