

**Garant****Supporto per codolo Weldon, cilindrico, sottile, Ø di serraggio D1: 18mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300415 18
GTIN	4045197701848
Classe articolo	31A

## Descrizione

**Esecuzione:**

Supporto cilindrico con codolo Weldon e una vite di bloccaggio per il serraggio degli utensili. Foro passante con Ø di 6 mm per **passaggio interno del lubrorefrigerante**.

**Esecuzione:**

Esecuzione della vite di serraggio: M14 × 1 – SKT 5

**Vantaggi:**

Ingombro minimo grazie alla struttura sottile e variazione delle lunghezze di serraggio.

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Fornitura:**

Inclusa vite di serraggio n. art. 300416.

## Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	156 mm
Ø D <sub>2</sub>	28 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	18 mm
L <sub>1</sub>	100 mm
Ø Esterno D	25 mm
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

## Accessori

Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 30	308610 30
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40
CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 30	308760 30
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
CodoloForma A Adatti per coni 50	308600 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 30	308785 30
CodoloForma B Adatti per coni 50	308640 50

Codoloa tenuta stagna Adatti per conici 40	308660 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per conici 40	308760 40
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308610 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per conici 50	308605 50
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per conici 40	308605 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per conici 50	308765 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308615 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per conici 40	308802 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per conici 40	308635 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per conici 40	308765 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per conici 50	308660 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per conici 40	308785 40
CodoloForma A Adatti per conici 40	308600 40
Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per conici 50	308720 50
Vite di serraggio per micro-attacco Misura del filetto M14	300416 M14
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per conici 50	308795 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per conici 40	308790 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per conici 40	308806 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conici 50	308740 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per conici 30	308765 30
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conici 40	308740 40