

Garant**Supporto per codolo Weldon, cilindrico, sottile, Ø di serraggio D1: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300415 12
GTIN	4045197701817
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Supporto cilindrico con codolo Weldon e una vite di bloccaggio per il serraggio degli utensili. Foro passante con Ø di 6 mm per **passaggio interno del lubrorefrigerante**.

Esecuzione:

Esecuzione della vite di serraggio: M12 × 1 – SKT 5

Vantaggi:

Ingombro minimo grazie alla struttura sottile e variazione delle lunghezze di serraggio.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Fornitura:

Inclusa vite di serraggio n. art. 300416.

Descrizione tecnica

Ø Attacco D ₁	12 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
L ₁	100 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø Esterno D	20 mm
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Vite di serraggio per micro-attacco Misura del filetto M12	300416 M12
CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 30	308785 30
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40

Codolo Forma B Adatti per coni 50	308640 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 30	308765 30
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 30	308610 30
Codolo Forma A Adatti per coni 50	308600 50
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Codolo Forma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 30	308760 30