

Garant**Supporto per codolo Weldon, cilindrico, sottile, Ø di serraggio D1: 8mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300415 8
GTIN	4045197700896
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

Supporto cilindrico con codolo Weldon e una vite di bloccaggio per il serraggio degli utensili. Foro passante con Ø di 6 mm per **passaggio interno del lubrorefrigerante**.

Esecuzione:

Esecuzione della vite di serraggio: M8 x 0,75 – TX 15

Vantaggi:

Ingombro minimo grazie alla struttura sottile e variazione delle lunghezze di serraggio.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Fornitura:

Inclusa vite di serraggio n. art. 300416.

Descrizione tecnica

Ø Attacco D ₁	8 mm
Ø D ₂	15 mm
L ₁	40 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Ø Esterno D	20 mm
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 30	308765 30
CodoloForma A Adatti per coni 40	308600 40
Vite di serraggio per micro-attacco Misura del filetto M8	300416 M8
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
CodoloForma A Adatti per coni 50	308600 50
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 30	308610 30

Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 30	308760 30
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 30	308785 30
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
CodoloForma B Adatti per coni 50	308640 50