

FAHRION®
FAHRENDEN PROTEKTION**Pinza ER, ER 32, Ø Attacco nominale d: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308981 10
GTIN	2050001766489
Classe articolo	39Y

Descrizione**Esecuzione:**

Completamente temprata e rettificata.

Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Nota:

La **copertura del Ø d'attacco è sempre inferiore di 1 mm**, ad esempio Ø 10 – 9 mm, **tranne con Ø 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm)**.

Descrizione tecnica

Ø Attacco nominale d	10 mm
Adattatore	ER 32
Norma	ISO 15488-B
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Modello	470 E
Ø Esterno D	33 mm

Lunghezza complessiva L	40 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio